

AM73115MTF



Merk:

Productcode: AM73115MTF

Korte omschrijving

5 Megapixel Edge sensor

USB 3.0, maximum 45fps

10-70x magnification

Extra Long Working Dist (11,5~48cm)

Flexible LED Control (FLC)

Omschrijving

The Dino-Lite AM73115MTF is a special model within the High Speed range with USB 3.0 connection. It offers superb uncompressed image quality and color reproduction in a robust, compact and appealing metal housing. The AM73115MTF ("F" stands for Far) offers an extra-large working distance.

USB 3.0 adds a new transfer mode called "SuperSpeed" (SS) capable of transferring data up to 5Gbits/s (625MB/s). Dino-Lite models with USB 3.0 offer an image transfer speed of up to 45FPS at a 1280 x 960 resolution. SuperSpeed allows you to take advantage of the full power of the Dino-Lite Edge Series optics including improved colour accuracy and image quality.



USB 3.0



High speed



Continuous
~10x-70x



Magnification
lock



5 megapixel
2592 x 1944



8 White LEDs
switchable



Long working
distance



Metal
housing



Measurement
functionality

The Dino-Lite AM73115MTF is a USB 3.0 model with a magnification range of 10x - 70x and an Extra Long Working Distance of up to 48 cm. At a 70x magnification the distance to the object can reach an unparalleled 108 mm. This model is member of the Dino-Lite Edge family with the latest, cutting-edge optics, an unmatched 5 megapixel sensor and several special features such as Flexible LED Control (FLC), full metal body, extensive measurement functions, calibration, exchangeable front caps and more.

The AM73115MTF is a special product within the Dino-Lite USB 3.0 range. For professionals who are looking for a large working distance and high speed data transfer combined with the best available image quality, this is the model of choice.

Optical Data Table

MAGNIFICATION RATE	WORKING DISTANCE	FIELD OF VIEW(X)	FIELD OF VIEW(Y)	DEPTH OF FIELD
Listed values may differ slightly				Unit = mm
10	503	39.1	31.3	31.49
20	271	19.5	15.6	8.67
30	196	13.0	10.4	4.20
40	159	9.8	7.8	2.56
50	135	7.8	6.3	1.76
60	120	6.5	5.2	1.31
70	108	5.6	4.5	1.03

Specificatie

Verlichting	
Licht / LED-type	White
Aantal leds	8
LED aan / uit schakelbaar:	Yes
Infrarood filter	IR cut-filter >650 nm
Diffusor beschikbaar	Yes (N3C-D optional)

Emissiefilter	No
Polarisator	No
Optiek	
Magnification	10x ~ 70x
Macro zoom	No
Werkafstand	Long
Type lens	Glass with anti-reflection coating
Sensor	
Sensortype	CMOS
Resolutie	5 Megapixel (2560x1920)
Maximale framesnelheid	45fps (max 20fps video recording)
Compatibiliteit	
Interface	USB 3.0, Cable included**
Besturingssysteem	Windows7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up
Software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Ondersteunde beeldformaten (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Ondersteunde videoformaten (Windows)	WMV, FLV, SWF
Ondersteunde beeldformaten (MacOS)	JPEG, PNG
Ondersteunde videoformaten (MacOS)	MOV (max 1.3MP)
Beeldvormingsnormen	DirectShow, UVC
Wifi	No
Behuizing	
Materiaal van de behuizing	Metal housing
Vergrotingsslot	Yes
Afmetingen	11.9cm (L) x 3.3cm (H)
Gewicht	110g
Kabellengte	1.8m
Kenmerken	
Bijzonderheid	Flexible LED Control (FLC), Extra Long Working Distance
Meting	Yes
Kalibratie	Yes
Microtouch-sensor	Yes
ESD veilig	Yes
Informatie	
Inhoud van de verpakking	Microscope, carry pouch, software CD, user manual, quick guide, calibration target

Garantie-informatie	2 years European warranty
Regelgevende goedkeuring	CE, FCC, ROHS
Prijsklasse	€1000,00 - €1200,00
Note	**Dino-Lite USB 3.0 models use a custom USB-A and USB-C cable that is specifically designed for Dino-Lite